



Sokan ja kuulalaakerin ulosvetosarja



Tilaustiedot

Tilausnumero	882020
GTIN	4021176507779
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, (sinkitty) ergonomisesti muotoiltu liukuva vasarakahva.

Käyttö:

Sisäkierteellä varustettujen osien (kartio- tai sovitesokat) tai kuulalaakereiden ulosvetämiseen. Vastaavaan sovittimeen tai sisäpuoliseen ulosvetäjään kiinnitetty ulosvedettävä osa irrotetaan voimakkain lyönnein liukuvan vasarakahvan avulla.

Toimituksen sisältö:

Sokan ja kuulalaakerin ulosvetäjä muovilaukussa (370×320×75 mm), 10 kierreholkkia (M3 – M18), 2 liitossovitinta sisäpuolisille ulosvetäjille ja 5 sisäpuolista ulosvetäjää (Ø 6 – 19 mm).

Tekninen kuvaus

Iskumassa	0,9 kg
Sisäpuolinen ulosvetäjä Ø:lle	6 – 10, 8 – 12, 10 – 14, 12 – 16, 14 – 19 mm
Adapteri sisäpuoliselle ulosvetäjälle	M7×M12; M10×M12
Iskumatka	150 mm

Sopii kierteille	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Tuotetyyppi	Sokanvedin