



## Mutterinhalkaisija, Muttereille: M18-M30



### Tilaustiedot

Tilausnumero	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 – M30 jaloteräsruuville – M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

#### Huomautus:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 **enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla**, koossa M14 - M24 **enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla** ja koossa M18 - M30 **enintään 50 Nm:n kiristysmomentilla**. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.

### Tekninen kuvaus

Muttereille	M18-M30
Kokonaispituus ilman puristusruuvia	210 mm
Leukaväli	27 - 46 mm

Talttaterän leveys	37 mm
Tuotetyyppi	Mutterinhalkaisija

## Tarvikkeet

Varatalttaterä Muttereille M18-M30	884910 M18-M30
------------------------------------	----------------