



Laakerinasennussarja muovilaukussa



Tilaustiedot

Tilausnumero	884000
GTIN	2050001004338
Tuoteluokka	86H

Kuvaus

Malli:

Kevyet ja silti kestävät alumiini-iskuholkit yhdistettynä 33 äärimmäisen iskunkestävään iskurenkaaseen, laakerin ulko-Ø 26 110 mm tai sisä-Ø 10 50 mm.

Rekyylytön muovivasara, nailonlyömäpää.

Toimitetaan muovilaukussa.

Yhdellä silmäyksellä:

- Laakerin asentamiseen akselille, runkoon tai akselille ja runkoon samanaikaisesti.
- Iskurenkaiden sisä- ja ulkohalkaisijat sovitetaan tarkasti vierintälaakerien mittoihin.
- Erittäin iskunkestävä materiaali, joka takaa iskurenkaiden ja -holkkien pitkän käyttöiän.
- Iskurenkaat puristetaan iskuholkkeihin niin, että iskurenkaat eivät pääse irtoamaan itsestään.
- Soveltuu myös holkkien, tiivisteiden, hihnapyörien jne. kiinnittämiseen.
- Sopii 222 eri kokoiselle vierintälaakerille.
- Simatool Fitting Tool FT-P on ihanteellinen lisä puristimien ja jopa 5 tonnin asennusvoimien parissa työskentelyyn.
- Laakerien ja tiivisteiden nopea, tarkka ja turvallinen asennus.
- Iskurenkaat on merkitty selkeästi, joten niiden valinta on nopeaa ja helppoa.
- Kaikki rungon osat ovat saatavana varaosina.
- Vierintälaakereiden käyttöikä on huomattavasti pidempi, kun ne asennetaan oikein.

- **FT-P:n erityisen DC-sovittimen ansiosta simatool FT 33:n C-renkaita voidaan käyttää myös puristimissa.**

Käyttö:

(Rulla-)laakereiden nopea, tarkka ja varma asentaminen laakeriin kohdistuvan **tasaisen vääntötehon** ansiosta. Soveltuu myös holkkien, tiivistysrenkaiden ja hihnapyörien asennukseen.

Sisältö:

3 iskuholkkia, Ø 25; 40; 60 mm.

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 10 mm (ulko-Ø 26; 30; 35 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 12 mm (ulko-Ø 28; 32; 37 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 15 mm (ulko-Ø 32; 35; 42 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 17 mm (ulko-Ø 35; 40; 47 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 20 mm (ulko-Ø 42; 47; 52 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 25 mm (ulko-Ø 47; 52; 62 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 30 mm (ulko-Ø 55; 62; 72 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 35 mm (ulko-Ø 62; 72; 80 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 40 mm (ulko-Ø 68; 80; 90 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 45 mm (ulko-Ø 75; 85; 100 mm)

1 sarja iskurenkaita sisä-Ø 50 mm (ulko-Ø 80; 90; 110 mm).

Varaosa:

Vaihtoiskurenkaat nro 884005.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi

Iskuholkki

Tarvikkeet

Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A12/28 mm	884005 A12/28
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A15/42 mm	884005 A15/42

Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Vaihtoiskurengas Sisä-Ø / ulko-Ø C50/110 mm	884005 C50/110