



Mutterinhalkaisija, Muttereille: M14-M24



Tilaustiedot

Tilausnumero	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 – M30 jaloteräsruuville – M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

Huomautus:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 **enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla**, koossa M14 - M24 **enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla** ja koossa M18 - M30 **enintään 50 Nm:n kiristysmomentilla**. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus ilman puristusruuvia	350 mm
Leukaväli	22 - 36 mm
Muttereille	M14-M24
Talttaterän leveys	30 mm
Tuotetyyppi	Mutterinhalkaisija

Tarvikkeet

Varatalttaterä Muttereille M14-M24

884910 M14-M24