



Käsinepari 03410, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094423 8
GTIN	4260144424988
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

Kestävä käsine puuvillajerseytä, nitrilipinnoite keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön. Selvästi pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin raskaat nahkakäsineet ja joustavampi kuin PVC-käsineet. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin karkeavaloksille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. 03410. Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyuden säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Istuvuus	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Käsineen koko	8

Sormituntuma	Kohtalainen
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
silikoniton	kyllä
Märkäpito	Erittäin hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Hengittävyys	Kohtalainen
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
EN 388	4221X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	sininen/väritön
Paino	40,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet