

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1000mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990502 3000/1000 |
| GTIN | 4004514202765 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1006 mm |
| hyllystörakenne | Lisähyllystö |
| Profiilikehysten lukumäärä | 1 |
| Lokeroalustojen määrä | 7 |
| hyllykorkeus | 3000 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 400 mm |
| hyllystön syvyys | 400 mm |
| Hyllytason leveys | 1000 mm |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1600 kg |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg |
| Hyllytason paksuus | 25 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Materiaali | Sinkityt |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 400 mm |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------------|
| Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 400X400 mm | 990581 400X400 |
| Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveysxsyvyys 1000X400 mm | 990580 1000X400 |
| | 990581 200X400 |

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X400 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X400 mm

990581 300X400

Poikkitikisarja Sopii hyllyn leveydelle 750/1000 mm

990855 750/1000

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X400 mm

990581 500X400

Kiinnitysalku

990852