

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-920, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094385 7
GTIN	10076490489417
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-920 - Ansell Grip Technology®: Mikroskooppisen pienet kanavat nitrilipinnoitteessa johtavat öljyn pois kontaktipinnalta ja varmistavat varman otteen. Soveltuu erityisesti metallin valmistukseen sekä yleisiin laitteiden ja koneiden huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Öljypito	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
Hengittävyys	Hyvä
silikoniton	ei

Ei sisällä DMF:ää	ei
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Märkäpito	Hyvä
Käsineen koko	7
Sormituntuma	Hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	3131A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	246 mm
Väri	sininen
Paino	25 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet