



Käsinepari KryTech 579, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094465 7
GTIN	3245425791271
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

KryTech 579. Erittäin tarkkaan työskentelyyn lievästi likaisissa ja kuivissa olosuhteissa. Suuri sormituntuma ja paras mahdollinen kosketustuntuma. **Hengittävä ja hikeä absorboiva materiaali.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 hankauksenkestävyys	4
Ei sisällä DMF:ää	ei
Öljypito	Kohtalainen
Käsineen koko	7
Hengittävyys	Hyvä

Pinnoitemateriaali	PU
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sormituntuma	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 lävistyslujuus	3
Istuvuus	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	3
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	96
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4342B
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / valkoinen
Paino	25 g
Pituus	220 - 270 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet