

## Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1300mm



### Tilaustiedot

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990506 2000/1300 |
| GTIN         | 4004514217691    |
| Tuoteluokka  | 96P              |

### Kuvaus

#### Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimi**hyllykuormalla** 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

#### Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

#### Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

#### Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

|   |               |
|---|---------------|
| hyllykorkeus  | 2000 mm       |
| Lokeroalustojen määrä   | 5             |
| hyllystörakenne   | Lisähyllystö  |
| Profiilikehysten lukumäärä  | 1             |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys   | 1306 mm       |
| Hyllytasohn syvyys  | 500 mm        |
| hyllystön syvyys  | 500 mm        |
| Hyllytason leveys   | 1300 mm       |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma   | 1300 kg       |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg        |
| Hyllytason paksuus  | 25 mm         |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm         |
| Asennusmalli  | Vetohyllystö  |
| Materiaali  | Sinkityt      |
| Tuotenimen määrite  | Syvyys 500 mm |
| Tuotetyyppi   | Tasohyllykkö  |

## Tarvikkeet

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1300X500 mm | 990580 1300X500 |
| Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X500 mm | 990581 400X500  |
|   | 990581 500X500  |

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X500 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X500 mm

990581 300X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X500 mm

990581 200X500

Kiinnitysjala

990852