

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/1300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990502 2500/1300
GTIN	4004514217738
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimi**hyllykuormalla** 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Profiilikehysten lukumäärä	1
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1306 mm
Lokeroalustojen määrä	6
hyllýkorkeus	2500 mm
hyllýstörakenne	Lisähyllýstö
Hyllýtasohn syvyys	400 mm
hyllýstön syvyys	400 mm
Hyllýtason leveys	1300 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1800 kg
Hyllýtason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllýkuorma (metallilla)	150 kg
Hyllýtason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllýstö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllýkkö

Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 300X400 mm	990581 300X400
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 400X400 mm	990581 400X400
	990581 500X400

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X400 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X400 mm

990581 200X400

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1300X400 mm

990580 1300X400

Poikkitukisarja Sopii hyllyn leveydelle 1300 mm

990855 1300

Kiinnitysalku

990852