

Perushyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	990504 2000/1300
GTIN	4004514217547
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:**Kasausmitat:**

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**

- Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
- Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

hyllykorkeus	2000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1360 mm
Lokeroalustojen määrä	5
hyllystörakenne	Perushyllystö
Profiilikehysten lukumäärä	2
Hyllytasohn syvyys	500 mm
hyllystön syvyys	500 mm
Hyllytason leveys	1300 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X500 mm	990581 500X500
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X500 mm	990581 300X500
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X500 mm	990581 200X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X500 mm	990581 400X500
Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1300X500 mm	990580 1300X500
Kiinnitysalku	990852