



Irrotuslaite erillisenä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	884600 1
GTIN	4021176008283
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.

Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla.

Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.

Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin). Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla.

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierteet ulosvetolaitteelle	M10
Kiinnitysalueen mitta A	12 - 75 mm
Sivupulttien väli, mitta B	75 mm
Tuotetyyppi	Katkaisulaite

Tarvikkeet

Ulosvetolaite erillisenä Tyyppi 1

884700 1