

**Honeywell****Käsinepari Polytril™ Top, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

Tilausnumero	094440 9
GTIN	3603835500195
Tuoteluokka	09A

**Kuvaus****Malli:**

Polytril™ Top. Käsine, jossa on **ranteen ylittävä nitrilitäyspinnoite**, raskaita töitä varten märässä ja öljyisessä ympäristössä. Tumman värin ansiosta lika ei näy helposti. Soveltuu erityisesti asennustöihin öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä, työskentelyyn ulkona kosteissa olosuhteissa sekä rakennusalalle.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitemateriaali	Nitriili
Ei sisällä DMF:ää	ei
Sormituntuma	Hyvä
Märkäpito	Erittäin hyvä
Valmistajamerkintä	Polytril Top

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Hyvä
Hengittävyys	Ei tiedossa
Öljypito	Erittäin hyvä
Käsineen koko	9
Sarja	Polytril™
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4121X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Pituus	230 - 270 mm
Väri	musta
Paino	50-70 g
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet