



Mekaaninen mutterinhalkaisija, Muttereille: M12-M18



Tilaustiedot

Tilausnumero	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen mutterinhalkaisija kiinteiden tai sorvattujen muttereiden halkaisemiseen (laatuluokkaan 6 saakka) ilman ruuvipulttien vahingoittumista. Talta helppo irrottaa (karkaistuilla terillä), ei tartu kiinni.

Talttaterän leveys: 14 mm

Kokonaispituus ilman puristusruuvia: 105 mm

Leukaväli: 19 - 27 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus ilman puristusruuvia	105 mm
Talttaterän leveys	14 mm
Muttereille	M12-M18
Leukaväli	19 - 27 mm
Tuotetyyppi	Mutterinhalkaisija