

**Perushyllystö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/1300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990508 2500/1300
GTIN	4004514217608
Tuoteluokka	96P

**Kuvaus****Malli:**

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

**Kuvaus:****Kasausmitat:**

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

**Käyttö:**

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

**Toimituksen sisältö:**

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

**Huomautus:**

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**

- Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
- Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	6
hyllykorkeus	2500 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1360 mm
Profiilikehysten lukumäärä	2
Hyllytasohn syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
Hyllytason leveys	1300 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1800 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X600 mm	990581 500X600
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X600 mm	990581 200X600
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X600 mm	990581 300X600

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X600 mm	990581 400X600
Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1300X600 mm	990580 1300X600
Kiinnitysalku	990852