

Perushyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	990540 2000/1000
GTIN	4004514202840
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:**Kasausmitat:**

Perushyllystö: Nimellisipituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellisipituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**

- Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
- Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

hyllystörakenne	Perushyllystö
Lokeroalustojen määrä	5
hyllykorkeus	2000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Profiilikehysten lukumäärä	2
Hyllytasohn syvyys	400 mm
hyllystön syvyys	400 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	250 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 210X400 mm	990583 210X400
Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg leveys×syvyys 1000X400 mm	990582 1000X400
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 310X400 mm	990583 310X400

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 510X400 mm	990583 510X400
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 410X400 mm	990583 410X400
Kiinnitysalku	990852