

**Perushyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990540 3000/1000
GTIN	4004514202925
Tuoteluokka	96P

**Kuvaus****Malli:**

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

**Kuvaus:****Kasausmitat:**

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

**Käyttö:**

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

**Toimituksen sisältö:**

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

**Huomautus:**

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**

- Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
- Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Profiilikehysten lukumäärä	2
hyllystörakenne	Perushyllystö
Hyllytasohn syvyys	400 mm
hyllystön syvyys	400 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1600 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	250 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 410X400 mm	990583 410X400
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 510X400 mm	990583 510X400
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 310X400 mm	990583 310X400

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg leveysxsyvyys  
1000X400 mm

990582 1000X400

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 210X400  
mm

990583 210X400

Kiinnitysalku

990852