

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990514 3000/1000
GTIN	4004514222398
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

hyllystörakenne	Lisähyllystö
Profiilikehysten lukumäärä	1
Lokeroalustojen määrä	7
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Hyllytasohn syvyys	800 mm
hyllystön syvyys	800 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1600 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X800 mm	990581 500X800
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X800 mm	990581 200X800
	990581 300X800

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X800 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X800 mm

990581 400X800

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1000X800 mm

990580 1000X800

Kiinnitysalku

990852