

**Honeywell****Käsinepari Polytril™ Top, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094440 10
GTIN	3603835500201
Tuoteluokka	09A

**Kuvaus****Malli:**

Polytril™ Top. Käsine, jossa on **ranteen ylittävä nitrilitäyspinnoite**, raskaita töitä varten märässä ja öljyisessä ympäristössä. Tumman värin ansiosta lika ei näy helposti. Soveltuu erityisesti asennustöihin öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä, työskentelyyn ulkona kosteissa olosuhteissa sekä rakennusalalle.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Hyvä
Märkäpito	Erittäin hyvä
Hengittävyys	Ei tiedossa
Sormituntuma	Hyvä

Pinnoitemateriaali	Nitriili
Käsineen koko	10
Ei sisällä DMF:ää	ei
Valmistajamerkintä	Polytril Top
Öljypito	Erittäin hyvä
Sarja	Polytril™
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4121X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Pituus	230 - 270 mm
Väri	musta
Paino	50-70 g
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet