

Garant

Lisähylly raskaille kuormille, 1 pylväskehys, hyötysyvyys 1350 mm, Korkeus: 2500mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993010 2500
GTIN	4045197521873
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm. Ripustusjärjestelmä, reikäväli 50 mm, vetoalustojen ripustamiseen. Lukitustanko (turvalukitus), ylähylly ja takaseinä (4-osainen koossa 2000, 5-osainen koossa 2500).

Käyttö:

Varustettavissa vetoalustoilla nro 993101; 993111 sekä sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovilla nro 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 - 993316.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	2390 mm
--------------	---------

Enimmäisvarustelu vetoalustoilla/hyllytasoilla	4
Korkeus	2500 mm
Kattotason kantavuus	500 kg
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus	4000 kg
Materiaalin paksuus	2 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	4000 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	hyötysyvyys 1350 mm
Leveys	1020 mm
Syvyys	1370 mm
Hyötyleveys	920 mm
Hyötysyvyys	1350 mm
Kuormalavojen varastointi	Kuormalavojen pitkittäisvarastointi
Tuotetyyppi	Hylly raskaille tavaroille