

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967100 140
GTIN	4045197694171
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

**Kuvateksti:**

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

**Etu:**

- **Sokka, putoamissuoja molemmiin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

**Tekninen kuvaus**

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Paino	19 kg
Leukaväli	200 mm
Kiinnityssyvyys	95 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 2.3/4 tuuma
Leukojen leveys	140 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 140 mm	967150 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 140 mm	967565 140
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 140	967140 140
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110 soveltuu puristimelle, koko 140	967520 140