


**Garant**

**Perushylly raskaille kuormille, 2 pylväskehystä, hyötysyvyys 950 mm,  
Korkeus: 2000mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993020 2000
GTIN	4045197521880
Tuoteluokka	91W

**Kuvaus****Malli:**

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm. Ripustusjärjestelmä, reikäväli 50 mm, vetoalustojen ripustamiseen. Lukitustanko (turvalukitus), ylähylly ja takaseinä (4-osainen koossa 2000, 5-osainen koossa 2500).

**Käyttö:**

Varustettavissa vetoalustoilla nro 993101; 993111 sekä sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovilla nro 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 - 993316.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

**Huomautus:**

- **Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

**Tekninen kuvaus**

Kattotason kantavuus	500 kg
----------------------	--------

Korkeus	2000 mm
Enimmäisvarustelu vetoalustoilla/hyllytasoilla	3
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus	4000 kg
Hyötykorkeus	1890 mm
Materiaalin paksuus	2 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	4000 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	hyötysyvyys 950 mm
Leveys	1520 mm
Syvyys	970 mm
Hyötyleveys	1320 mm
Hyötysyvyys	950 mm
Kuormalavojen varastointi	kuormalavojen poikittaisvarastointi
Tuotetyyppi	Hylly raskaille tavaroille