

Suuntaisruuvipuristin LEINEN-JUNIOR, Leukojen leveys: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967060 150
GTIN	2050002047471
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.

Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta harmaavalua (GG 22), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.**

Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Helposti kiertyvä, trapetsikierteinen ruuvi (leuat aukeavat ja sulkeutuvat nopeasti). Karkaistut, uritetut tai sileät puristusleuat ovat käännettävät ja vaihdettavat. Suuri, tasojuersitty leukapinta. Kääntöalusta nro 967070 kääntyy 360° ja on kiinnitysmekanismin avulla lukittavissa joka asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	280 mm
Paino	40,5 kg
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja harmaavalu (GG 22)
Kiinnityssyvyys	97 mm

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	25 - 65 mm
Leukojen leveys	150 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen kääntölevyLEINEN-JUNIOR Leukojen leveys 150 mm	967070 150
Vaihtopuristinleuat ruuveilla, käännettävät, uritetut/sileät Leukojen leveys 150 mm	967080 150
Ruuvipuristimen aluslevy	967330