

Garant**Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967100 160
GTIN	4045197694188
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Kuvateksti:

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

Etu:

- **Sokka, putoamissuoja molemmiin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	220 mm
Kiinnityssyvyys	110 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	27 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 3.1/2 tuuma
Leukojen leveys	160 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 160	967140 160
Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 160 mm	967150 160
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110 soveltuu puristimelle, koko 160	967520 160
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250