


Ulokehylly, molemminpuolinen, syvyys 2×500 mm, hyllyn leveys: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991717 1250
GTIN	2050001760616
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalsattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettävälle vierimissuojille pyynnöstä.

Kuvaus:

Asennusmitat:

Kenttien lukumäärä × akselimita + 1 jalustan leveys (64 mm).

Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoskappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.

Kaksipuolinen hylly (perushylly): Kaksi kaksipuolista pylvästä, kummassakin 2 jalkatasoa ja 8 uloketta (= 10 hyllytasoa).

Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

Huomautus:

- **Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.**
- **Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Ulokkeiden lukumäärä, molemmin puolin	16
Hyllykenttien lkm	1
Akselimita = hyllyn leveys	1250 mm
Hyllyjalustojen lkm	2
Tasojen lkm	10
Asennusmitta	1314 mm
hyllykorkeus	2500 mm
hyllyn leveys	1250 mm
Kannatinulokkeen kantavuus	400 kg
Kannatinulokehyllykön korkeus	2500 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Asennusmalli	kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
Kannatinulokkeen syvyys	400-600 mm
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	syvyys 2×500 mm
Syvyys molemminpuolinen	500 mm
Kantokyky pidintä kohti-	400 kg
Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien	4000 kg
Tuotetyyppi	Ulokepalkkihyllykkö