


Ulokehylly, yksipuolinen, Syvyys 400 mm, hyllyn leveys: 2500mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991711 2500 |
| GTIN | 2050001760425 |
| Tuoteluokka | 960 |

Kuvaus

Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalssattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettävälle vierimissuojille pyynnöstä.

Kuvaus:

Asennusmitat:

Kenttien lukumäärä × akselimita + 1 jalustan leveys (64 mm).
Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoskappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.

Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

Huomautus:

- **Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.**
- **Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------------------|
| hyllyn leveys | 2500 mm |
| hyllykorkeus | 2500 mm |
| Tasojen lkm | 5 |
| Ulokkeiden lukumäärä, toisella puolen | 12 |
| Hyllykenttien lkm | 2 |
| Asennusmitta | 2564 mm |
| Hyllyjalustojen lkm | 3 |
| Akselimitta = hyllyn leveys | 1250 mm |
| Kannatinulokkeen kantavuus | 400 kg |
| Kannatinulokehyllykön korkeus | 2500 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 100 mm |
| Asennusmalli | kiinni ruuvatut kannatinulokkeet |
| Kannatinulokkeen syvyys | 400-600 mm |
| Värivalikoima | RAL 5010, 2004 |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 400 mm |
| Syvyys yksipuolinen | 400 mm |
| Kantokyky pidintä kohti- | 400 kg |
| Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien | 2000 kg |
| Tuotetyyppi | Ulokepalkkihyllykkö |