

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, kääntölevy, Leukojen leveys: 80mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 967010 80     |
| GTIN         | 4045197612236 |
| Tuoteluokka  | 91J           |

**Kuvaus****Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Kääntölevy,** kääntyy 360° ja lukittavissa joka asentoon kiinnitysmekanismin avulla.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

**Tekninen kuvaus**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Leukaväli       | 100 mm                      |
| Materiaali      | Erittäin luja valua (GG 25) |
| Avautumissuunta | Taaksepäin avautuva         |
| Leukojen leveys | 80 mm                       |

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ruuvipuristimen aluslevy                            | 967330         |
| Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 80 mm | 967040 80      |
| Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 80 mm       | 967020 80      |
| Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 80 mm   | 967045 80      |
| Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250        | 967328 300X250 |