



## Käsinepari Sahara® 100, Käsineen koko: 8



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094413 8      |
| GTIN         | 4008198710080 |
| Tuoteluokka  | 04Q           |

### Kuvaus

#### Malli:

Sahara® 100. Käsine puuvillatrikoota, neuleresori ja 3/4-nitriilipinnoite varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten ja märkien osien parissa. **Öko-Tex-standardi 100:n** ja EU 1935/2004:n vaatimukset **elintarvikkeiden käsittelystä** täyttyvät. Soveltuu erityisesti työhön märkien tai öljyisten osien kanssa, lukkosepän töihin, puutarhatyöhön, rakennusalalle.

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ei sisällä DMF:ää | kyllä         |
| Märkäpito         | Erittäin hyvä |
| Istuvuus          | Hyvä          |
| Sormituntuma      | Kohtalainen   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Pinnoitemateriaali         | Nitriili                                      |
| Valmistajamerkintä         | Sahara 100                                    |
| Kuumuussuoja               | Ei tiedossa                                   |
| Öljypito                   | Kohtalainen                                   |
| Hengittävyys               | Kohtalainen                                   |
| Käsineen koko              | 8   |
| Suojausluokka              | Luokka II                                     |
| Käsinetyyppi               | Monikäyttökäsineet                            |
| Verhous vakiona            | Oeko-Tex-standardi 100                        |
| Sisältö                    | 13  |
| Käsineiden ominaisuudet    | Elintarvikesertifiointi                       |
| Käsineiden ominaisuudet    | Ei sisällä DMF:ää                             |
| Käsineiden ominaisuudet    | lateksiton                                    |
| sähköstaattinen ominaisuus | 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 |
| EN 388                     | 3111X   |
| Rungon materiaali          | puuvilla                                      |
| Pinnoitus                  | Nitril  |
| Pinnoitevaihtoehto         | 3/4-pinnoite                                  |
| Käyttöalue                 | Allround                                      |
| Pituus                     | 240 - 260 mm                                  |
| Väri                       | keltainen                                     |
| Paino                      | 81 g  |
| Käyttö                     | uudelleenkäytettävä                           |
| Viiltosuojaluokka          | 1   |
| Tuotetyyppi                | Monikäyttökäsineet                            |