



## Käsinepari KryTech 579, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094465 9
GTIN	3245425791295
Tuoteluokka	06D

### Kuvaus

**Malli:**

KryTech 579. Erittäin tarkkaan työskentelyyn lievästi likaisissa ja kuivissa olosuhteissa. Suuri sormituntuma ja paras mahdollinen kosketustuntuma. **Hengittävä ja hikeä absorboiva materiaali.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
Öljypito	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
Käsineen koko	9

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 lävistyslujuus	3
Ei sisällä DMF:ää	ei
Pinnoitemateriaali	PU
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 viiltolujuus	3
Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	96
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4342B
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / valkoinen
Paino	25 g
Pituus	220 - 270 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet