

Garant**Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari, Leukojen leveys: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967030 60
GTIN	4045197612311
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvien laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojuysityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat hiotut, ja ne voi vaihtaa uritettuihin leukoihin (katso kohta Varaleuat).**Käyttö:**

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	65 mm
Kiristysalue	0 - 53 mm
Paino	2,5 kg
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)

Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Leukojen leveys	60 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 60 mm	967045 60