

Suuntaisruuvipuristin LEINEN-JUNIOR, Leukojen leveys: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967060 100
GTIN	2050002047457
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.

Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta harmaavalua (GG 22), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.**

Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Helposti kiertyvä, trapetsikierteinen ruuvi (leuat aukeavat ja sulkeutuvat nopeasti). Karkaistut, uritetut tai sileät puristusleuat ovat käännettävät ja vaihdettavat. Suuri, tasojuersitty leukapinta. Kääntöalusta nro 967070 kääntyy 360° ja on kiinnitysmekanismiin avulla lukittavissa joka asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Paino	12 kg
Materiaali	Erittäin luja harmaavalu (GG 22)
Leukaväli	140 mm
Kiinnityssyvyys	84 mm

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	16 - 75 mm
Leukojen leveys	100 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Korkeudensäätläite suunt.ruuvipurist. LEINEN-JUNIOR nro 967060 soveltuu puristimelle, koko 100	967510 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Ruuvipuristimen kääntölevyLEINEN-JUNIOR Leukojen leveys 100 mm	967070 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Vaihtopuristinleuat ruuveilla, käännettävät, uritetut/sileät Leukojen leveys 100 mm	967080 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen aluslevy	967330