

**Garant****Suuntaisruuvipuristin Kääntöalustan kanssa, Leukojen leveys: 120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967120 120
GTIN	4045197612564
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).**Etu:**

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

**Tekninen kuvaus**

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukojen leveys	120 mm

vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 120 mm	967150 120
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 120	967140 120
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen aluslevy	967330