

Garant**Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari, Leukojen leveys: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967030 80
GTIN	4045197612328
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojuysityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat hiotut, ja ne voi vaihtaa uritettuihin leukoihin (katso kohta Varaleuat).**Käyttö:**

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Leukaväli	100 mm
Paino	7 kg
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)

Kiristysalue	0 - 60 mm
Leukojen leveys	80 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 80 mm	967040 80
Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 80 mm	967045 80
Ruuvipuristimen aluslevy	967330