



Käsinepari 03410, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094423 10
GTIN	4059904105362
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

Kestävä käsine puuvillajerseytä, nitrilipinnoite keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön. Selvästi pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin raskaat nahkakäsineet ja joustavampi kuin PVC-käsineet. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin karkeavaloksille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. 03410. Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyys säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Hengittävyys	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Käsineen koko	10
silikoniton	kyllä
Sormituntuma	Kohtalainen
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Märkäpito	Erittäin hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
EN 388	4221X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	sininen/väritön
Paino	40,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet