

Garant**Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967100 100
GTIN	4045197694157
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Kuvateksti:

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

Etu:

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	65 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	6 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Leukaväli	90 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	3/4 – 1.3/4 tuuma
Leukojen leveys	100 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110 soveltuu puristimelle, koko 100	967520 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 100 mm	967565 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967140 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä
Leukojen leveys 100 mm

967726 100

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini /
kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm

967724 100