

Suuntaisruuvipuristin LEINEN-JUNIOR, Leukojen leveys: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967060 125
GTIN	2050002047464
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.

Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta harmaavalua (GG 22), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.**

Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Helposti kiertyvä, trapetsikierteinen ruuvi (leuat aukeavat ja sulkeutuvat nopeasti). Karkaistut, uritetut tai sileät puristusleuat ovat käännettävät ja vaihdettavat. Suuri, tasojuersitty leukapinta. Kääntöalusta nro 967070 kääntyy 360° ja on kiinnitysmekanismiin avulla lukittavissa joka asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	88 mm
Materiaali	Erittäin luja harmaavalu (GG 22)
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Paino	24 kg
Leukaväli	180 mm

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	16 - 68 mm
Leukojen leveys	125 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 125 mm	967721 125
Korkeudensäätölaite suunt.ruuvipurist. LEINEN-JUNIOR nro 967060 soveltuu puristimelle, koko 125	967510 125
Ruuvipuristimen kääntölevyLEINEN-JUNIOR Leukojen leveys 125 mm	967070 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 125 mm	967729 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 125 mm	967724 125
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 125 mm	967722 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 125 mm	967727 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 125 mm	967726 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 125 mm	967723 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 125 mm	967728 125
Vaihtopuristinleuat ruuveilla, käännettävät, uritetut/sileät Leukojen leveys 125 mm	967080 125
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 125 mm	967702 125

