

Garant**Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967100 120
GTIN	4045197694164
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Kuvateksti:

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

Etu:

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

Tekninen kuvaus

Paino	11 kg
Kiinnityssyvyys	80 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Leukaväli	150 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 2.1/2 tuuma
Leukojen leveys	120 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110 soveltuu puristimelle, koko 120	967520 120
Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 120 mm	967565 120
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 120 mm	967150 120
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 120	967140 120