


Ulokehylly, yksipuolinen, Syvyys 500 mm, hyllyn leveys: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991712 1250
GTIN	2050001760463
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalsattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettävillä vierimissuojille pyynnöstä.

Kuvaus:

Asennusmitat:

Kenttien lukumäärä × akselimita + 1 jalustan leveys (64 mm).

Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoscappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.

Yksipuolinen hylly (perushylly): Kaksi yksipuolista pylvästä, kummassakin 1 jalkataso ja 4 uloketta (= 5 hyllytasoa).

Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

Huomautus:

- **Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.**
- **Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Hyllykenttien lkm	1
Ulokkeiden lukumäärä, toisella puolen	8
hyllykorkeus	2500 mm
hyllyn leveys	1250 mm
Tasojen lkm	5
Akselimitta = hyllyn leveys	1250 mm
Hyllyjalustojen lkm	2
Asennusmitta	1314 mm
Kannatinulokkeen kantavuus	400 kg
Kannatinulokehylyllykön korkeus	2500 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Asennusmalli	kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
Kannatinulokkeen syvyys	400-600 mm
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Syvyys yksipuolinen	500 mm
Kantokyky pidintä kohti-	400 kg
Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien	2000 kg
Tuotetyyppi	Ulokepalkkihyllykkö