



## Käsinepari Sahara® 100, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094413 9
GTIN	4008198710097
Tuoteluokka	04Q

### Kuvaus

#### Malli:

Sahara® 100. Käsine puuvillatrikoota, neuleresori ja 3/4-nitriilipinnoite varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten ja märkien osien parissa. **Öko-Tex-standardi 100:n** ja EU 1935/2004:n vaatimukset **elintarvikkeiden käsittelystä** täyttyvät. Soveltuu erityisesti työhön märkien tai öljyisten osien kanssa, lukkosepän töihin, puutarhatyöhön, rakennusalalle.

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Öljypito	Kohtalainen
Märkäpito	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
Sormituntuma	Kohtalainen
Valmistajamerkintä	Sahara 100
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	13
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
sähköstaattinen ominaisuus	0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Pituus	240 - 260 mm
Väri	keltainen
Paino	81 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyppi	Monikäyttökäsineet