

**Garant****Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 49mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116340 49
GTIN	4045197031082
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut.**

**Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.**

Teräosa  $\leq \varnothing 26,5$  mm hiottu umpiaineesta,  $> \varnothing 26,5$  mm jyrskyty. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta  $\varnothing 40$  mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	220 mm
Syöttö f teräksessä $< 750$ N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/kierr,
Nimellis- $\varnothing D_c$	49 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h8
Kokonaispituus L	369 mm
Morsekartio MK koko	4
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	146,5 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		