

Garant**Rulokansi perushyllystään, Hyötysyvyys 1350 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	993310 2000
GTIN	4045197611772
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Sähköinen rulokansirakenne. Ohjauskiskot suulakepuristettua alumiinia, rulokansiprofiilit rullamuovattua alumiinia ilman valoaukkoja. Sivuohtauskiskoissa kaksinkertainen harjatiiviste. Sähköinen voimanlähde, jossa radio-ohjattu moottori ja momenttikatkaisin, roiskevesisuojaattu yksikanavainen käsilähetin. Automaattinen pysäytin estekeytimellä.

Pintakäsittely:

Kehys **aina** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Korkeus	2185 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle	2000 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2430
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Käyttöalue	erikoishylly

Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Tuotenimen määrite	Hyötisyvyys 1350 mm
Leveys	1075 mm
Syvyys	105 mm
Tuotetyyppi	rulo-kansi