

**Garant****Rulokansi lisähyllystöön, Hyötysyvyys 1350 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	993312 2000
GTIN	4045197611796
Tuoteluokka	91W

**Kuvaus****Malli:**

Sähköinen rulokansirakenne. Ohjauskiskot suulakepuristettua alumiinia, rulokansiprofiilit rullamuovattua alumiinia ilman valoaukkoja. Sivuohtauskiskoissa kaksinkertainen harjatiiviste. Sähköinen voimanlähde, jossa radio-ohjattu moottori ja momenttikatkaisin, roiskevesisuojaattu yksikanavainen käsilähetin. Automaattinen pysäytin estekeykimellä.

**Pintakäsittely:**

Kehys **aina** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Sopii hyllykkökorkeudelle	2000 mm
Korkeus	2185 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2430
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Käyttöalue	erikoishylly

Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotenimen määrite	Hyötisyvyys 1350 mm
Leveys	975 mm
Syvyys	105 mm
Tuotetyyppi	rulo-kansi