

Ansell**Käsinepari ActivArmr Hycron® 27-607, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094430 8
GTIN	10076490102491
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

ActivArmr Hycron® -sarja. **Säänkestävä käsine**, puuvilla-jerseytä, nitrilipinnoite, vaativaan käyttöön. Hyvä kestävyys teräväkulmaisia ja hankaavia materiaaleja vastaan. Lujempi ja joustavampi kuin PVC, kestää kolme kertaa pidempään kuin raskas nahkakäsine. **Tehokas rasva- ja öljysulku**. Soveltuu erityisen hyvin raakavaluosille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyys säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Hengittävyys	Kohtalainen
Märkäpito	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei

Sormituntuma	Kohtalainen
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Käsineen koko	8
Istuvuus	Hyvä
silikoniton	kyllä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Öljypito	Hyvä
Sarja	Hycron®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4221X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Pituus	246 mm
Väri	sininen
Paino	57 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet