



Suuntaisruuvipuristin Matador, Leukojen leveys: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967170 160
GTIN	
Tuoteluokka	93R

Kuvaus

Malli:

- Kokonaan terästä, muottiintaottu – varmasti rikkoutumaton.
- Eteenpäin aukeava, kaksoistrapetsikierre.
- Likaantumiselta suojattu kara.
- Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat.
- Karkaistu, säädettävä johde.
- Mitta-asteikko nopeaa esimäärittystä varten.
- Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten.

Tukeva rakenne.

Kuvateksti:

enint. 90 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Lisäleuat nro 967210; 967215; 967220; 967225, **alk. koosta 120 mm.**

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967530.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
-----------------	--------------------

Leukaväli	225 mm
Kiinnityssyvyys	120 mm
Paino	25 kg
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	1/8 – 6 tuuma
Leukojen leveys	160 mm
Sarja	Matador Multiplus
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 160 mm	967723 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 160 mm	967722 160
Putkenkiinnitysleuka (1 kpl) malliin Matador Leukojen leveys 160 mm	967210 160
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Teräsleukapari, sileä, malliin Matador Leukojen leveys 160 mm	967215 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 160 mm	967724 160
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 160 mm	967711 160
Ruuvipuristimen aluslevy	967330