



Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 175mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967260 175
GTIN	4045197694294
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Kääntöalusta nro 967280, kiinnityskaari nro 967290.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967550.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukaväli	225 mm
Paino	24 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 5 tuuma

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 175	967285 175
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 175	967280 175
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967260 soveltuu puristimelle, koko 175	967550 175