

**HOLEX****Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967260 125
GTIN	4045197694270
Tuoteluokka	92H

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Erikoistarvike:**

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Kääntöalusta nro 967280, kiinnityskaari nro 967290.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967550.

**Tekninen kuvaus**

Leukaväli	150 mm
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	3/8 – 3 tuuma
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	10 kg

Leukojen leveys	125 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, prisma Leukojen leveys 125 mm	967729 125
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 125	967280 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 125 mm	967721 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-huopa, sileä Leukojen leveys 125 mm	967726 125
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, prisma Leukojen leveys 125 mm	967723 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 125 mm	967728 125
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, profiloitu Leukojen leveys 125 mm	967722 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 125 mm	967724 125
Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 125 mm	967702 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-kumi, sileä Leukojen leveys 125 mm	967727 125
Kiinnityskaari erillisenä soveltuu puristimelle, koko 125	967290 125
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967260 soveltuu puristimelle, koko 125	967550 125
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 125	967285 125