



Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari, Leukojen leveys: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967270 100
GTIN	4045197612724
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

Käyttö:

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Tekninen kuvaus

Paino	6,5 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Kiristysalue	18 - 75 mm

Leukaväli	125 mm
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	3/8 – 2.1/2 tuuma
Leukojen leveys	100 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari kumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 100	967285 100
Kiinnityskaari erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967290 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari huopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100