

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M10X181****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.****Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Tärinä: vaimennettu

Ulkonema A-mitta: 200 mm

Reiän Ø D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Ulko-Ø D: 35 mm

Hyötypituus L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Tekninen kuvaus**

kierre M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Hyötypituus L ₁	181 mm
Reiän Ø D ₁	10,5 mm
Ulko-Ø D	35 mm
L ₂	7 mm

Ulkonema A-mitta	200 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike