

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 50, Kierre M × Pituus L1:
M12X281****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.****Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Tärinä: vaimennettu

Ulkonema A-mitta: 300 mm

Reiän Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Ulko-Ø D: 49 mm

Hyötypituus L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Tekninen kuvaus**

kierre M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Hyötypituus L ₁	281 mm

Ulko-Ø D	49 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike