

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 50, Kierre M × Pituus L1:
M16X281****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.****Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Tärinä: vaimennettu

Ulkonema A-mitta: 300 mm

Reiän Ø D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Ulko-Ø D: 57 mm

Hyötypituus L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Tekninen kuvaus**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Hyötypituus L ₁	281 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Reiän Ø D ₁	17 mm
kierre M	M16x281

Ulkonema A-mitta	300 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike